

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, P24

Spez. 3.0, Diagnose Feldbus, Power 24

AS-Interface/EtherNet/IP

Power 24V

Specification 3.0

Diagnose per BUS

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Gateway-Singlemaster

AS-Interface Datenentkopplung integriert

AS-Interface Doppeladresserkennung



AS-Interface EMV-Wächter integriert

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879496674
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max.	250 mA
Sicherheitsgrad	PELV

Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	30,6 V
Industrielle Kommunikation	
Unterstütztes Protokoll	EtherNet/IP
Industrielle Kommunikation AS-Interface	
AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	RJ45/Feldbus
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	RJ45
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	120 mm
Breite	85 mm
Tiefe	83 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61131-2, EN 60206-2