

**Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm 90°**

RC und LED Glied, 24VAC/DC/20VA/W

24 V AC/DC

RC + LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

Kontaktanordnung beachten (PE am Kabelabgang des Steckers). 180° gedrehte Anordnung auf Anfrage.



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27371013           |
| ECLASS-12.0                                | 27371013           |
| ETIM-5.0                                   | EC000197           |
| GTIN                                       | 4048879012010      |
| Verpackungseinheit                         | 1                  |
| Zolltarifnummer                            | 85363010           |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                    |
| Kapazität CX                               | 20 ms              |
| Halteleistung max.                         | 20 W               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                    |
| Abschaltspitzenspannung max.               | 70 V               |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                    |
| Eingangsspannung AC min.                   | 0 V                |
| Eingangsspannung AC max.                   | 32 V               |
| Eingangsspannung DC min.                   | 0 V                |
| Eingangsspannung DC max.                   | 32 V               |
| <b>Diagnosen</b>                           |                    |
| Statusanzeige LED                          | gelb               |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                    |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                    |
| Beschichtung Kontakt                       | versilbert         |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz            |
| Material Gehäuse                           | PA                 |
| Material Kontakt                           | Bronze             |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                    |
| Höhe                                       | 15 mm              |
| Breite                                     | 63 mm              |
| Tiefe                                      | 21,5 mm            |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                    |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C             |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C              |
| Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13)     | 130 °C             |