

## Steckkartenträger für Europakarte

SKP 31/II

Schraubklemmen

31-polig (DIN 41617)

Anschluss über einseitig angeordnete Doppelstockklemmen

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27260710 |
| ECLASS-6.1 | 27260704 |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-7.0                               | 27440402                |
| ECLASS-8.0                               | 27440402                |
| ECLASS-9.0                               | 27460201                |
| ECLASS-10.1                              | 27440402                |
| ECLASS-11.1                              | 27460201                |
| ECLASS-12.0                              | 27460201                |
| ETIM-5.0                                 | EC002780                |
| GTIN                                     | 4048879042208           |
| Verpackungseinheit                       | 1                       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>    |                         |
| Betriebsspannung AC                      | 250 V                   |
| Betriebsstrom max.                       | 5 A                     |
| <b>Installation</b>                      |                         |
| Anschlussquerschnitt eindrätig max.      | 4 mm²                   |
| <b>Installation   Pin-Belegung</b>       |                         |
| Polzahl                                  | 31                      |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>         |                         |
| Überspannungskategorie (EN 60664-1)      | I                       |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>             |                         |
| Flammbeständigkeit                       | schwer entflammbar      |
| <b>Mechanische Daten</b>                 |                         |
| Bauform Buchsenleiste                    | DIN 41617               |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b> |                         |
| Material Gehäuse                         | Kunststoff              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>  |                         |
| Befestigungsart                          | verschraubt, geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart             | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                                     | 137 mm                  |
| Breite                                   | 63 mm                   |
| Tiefe                                    | 170 mm                  |