

MKS - D 10/1300-1 M Diodenbaustein

Tragschiene / Schraubklemmen

10 Dioden

Gem. Potenzial Anode



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041959
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85411000
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	48 V
Betriebsspannung DC max.	48 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	86 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 1	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	12