

Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

kontakten im IP65 Gehäuse

E-Stop 42 2NC L M12(8)
mit M12-Anschluss
8-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
beleuchtbarer LED-Ring
Befestigung mit rückseitigem Clip




[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244

ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594219
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

Elektrische Daten

Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max.	30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung	4 mA @24 V DC

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC min.	1 V
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsspannung DC (UL-recognized)	30 V
Betriebsstrom	1,5 A

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
-----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	50000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d	250000 Zyklen

Mechanische Daten

Prellzeit max.	10 ms
----------------	-------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	52 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C

Zuverlässigkeit

Lambda Öffner	20 %
---------------	------

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2

PIN 4	NC 2 +
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +