

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

ArtNr.: 6652573

Gewicht: 0.038

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: OPTOKOPPLER MIRO 6,2 FEDERKRAFT

Multispannungsausgang

Transistor 0.5 A

24...230 V AC/DC

Federkraftklemmen



Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

URL Webshop

<https://shop.murrelektronik.com/6652573>

GTIN

4048879021654

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-7.1	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-8.1	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-9.1	27371604
ECLASS-10.0.1	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-14.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
ETIM-6.0	EC001504
ETIM-7.0	EC001504
ETIM-8.0	EC001504
EAN	4048879021654

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	10 V
Eingangsspannung AC max.	230 V
Eingangsspannung DC min.	10 V
Eingangsspannung DC max.	230 V
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	5 V
Eingangsspannung AUS AC min.	0 V
Eingangsspannung AUS AC max.	5 V
Eingangsstrom AC max.	5 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Spannungsabfall AC max.	2.6 V
Spannungsabfall DC max.	2.6 V
Ruhestrom AUS max.	0.02 mA
Einschaltverzögerung max.	5 ms
Ausschaltverzögerung max.	15 ms
Schaltspannung AC min.	10 V
Schaltspannung AC max.	230 V
Schaltspannung DC min.	10 V
Schaltspannung DC max.	230 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	0.5 A
Schaltfrequenz max.	2.5 Hz

Diagnosen

Statusanzeige LED	gelb
-------------------	------

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsisolationsspannung	2,750 V
------------------------------	---------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz

Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	78 mm
Breite	6.2 mm
Tiefe	70 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	(EN 60715), Tragschiene
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlussstyp 4	
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	13
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	14
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	A 1
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	A 2