

## Siemens Schaltgerätestörmodul

Varistor und LED, 24VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

VDR + LED

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27371013            |
| ECLASS-12.0                                | 27371013            |
| ETIM-5.0                                   | EC002498            |
| GTIN                                       | 4048879010825       |
| Verpackungseinheit                         | 1                   |
| Zolltarifnummer                            | 85363010            |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                     |
| Passende Schaltgeräte                      | 3 RT 20.25/26/27/28 |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                     |
| Bedämpfungsfaktor                          | 1.5× UN             |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                     |
| Eingangsspannung AC min.                   | 12 V                |
| Eingangsspannung AC max.                   | 48 V                |
| Eingangsspannung DC min.                   | 12 V                |
| Eingangsspannung DC max.                   | 48 V                |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                     |
| Anschlussinformation                       | Steckkontakt        |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                     |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar  |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                     |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                 |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                     |
| Höhe                                       | 18,5 mm             |
| Breite                                     | 30,2 mm             |
| Tiefe                                      | 11,5 mm             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                     |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C              |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C               |