

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879444729

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 208 V

Eingangsspannung 2 AC 550 V

Eingangsspannung AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,36 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,51 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 26 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 9,6 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 25 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 9,2 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Ausgangsspannung AC 1 230 V

Ausgangsspannung AC 2 115 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Schaltleistung AC max. 250 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochabhängung

Befestigungsmaß a 74,4 mm

Befestigungsmaß b 90 mm

Höhe 104 mm

Breite 120 mm

Tiefe 112 mm

Durchmesser Bohrung 5,8 mm

Länge Bohrung 10 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -20 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0