

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,**

Einsatz 4000-68000-1200000 + 4000-68000-1410000

## [Link zum Produkt](#)

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879035415 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Rahmen

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65              |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C            |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C             |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C            |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C             |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm              |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm              |
| Beschichtung Gehäuse                    | KTL               |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss |

#### Schirmblech

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
| Anzugsdrehmoment     | 0,9 Nm     |

#### SUB-D9

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | female                                     |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |

#### RJ45

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |