

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68123-0000000,**

Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0960000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen




Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27182806      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879369084 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Rahmen**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65                |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C              |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C               |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C              |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C               |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm                |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm                |
| Beschichtung Gehäuse                    | oberflächenveredelt |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss   |

**Schirmblech**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
| Anzugsdrehmoment     | 0,9 Nm     |

**Deutschland (VDE)**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG-Nummer max.           | 10                  |
| Betriebsspannung AC       | 250 V               |
| Betriebsstrom             | 16 A                |
| Anschlussart              | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                   | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                  |

**USB**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC             | 48 V                |
| Betriebsspannung DC             | 48 V                |
| Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max.              | 500 mA              |
| USB Spezifikation               | 2.0                 |
| Übertragungsrate max.           | 480 MBit/s          |
| Verriegelungsart                | Schnappverriegelung |

**RJ45**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V   |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Familie-Bauform           | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite | RJ45                |
| Kabelkategorie min.       | Cat5e               |
| Verriegelungsart          | Schnappverriegelung |