

MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078344
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer

85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50/60 Hz
--------------	----------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 1 AC max.	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,25 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,15 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	4,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	2,6 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	2,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	1,6 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Ausgangsspannung AC 1	48 V
Ausgangsspannung AC 2	24 V

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochabhängung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a	96 mm
Befestigungsmaß b	60 mm
Befestigungsmaß c	2,75 mm
Höhe	107 mm
Breite	87 mm
Tiefe	103 mm
Durchmesser Bohrung	2,75 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041
EMV	2014/30/EU

Anschluss typ 2

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	PE

PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4