

## Modlight50 Anschlußelement

Produkt abgekündigt

### [Link zum Produkt](#)

| Kaufmännische Daten                 |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27371232             |
| ECLASS-7.0                          | 27371232             |
| ECLASS-8.0                          | 27371232             |
| ECLASS-9.0                          | 27371232             |
| ETIM-5.0                            | EC001155             |
| GTIN                                | 4048879319829        |
| Verpackungseinheit                  | 1                    |
| Zolltarifnummer                     | 85319000             |
| Elektrische Daten   Versorgung      |                      |
| Betriebsspannung DC                 | 24 V                 |
| Betriebsspannung DC min.            | 21,6 V               |
| Betriebsspannung DC max.            | 26,4 V               |
| Geräteschutz   Elektrisch           |                      |
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart           | gesteckt, verriegelt |
| Mechanische Daten   Materialdaten   |                      |
| Farbe Gehäuse                       | schwarz              |
| Material Gehäuse                    | Kunststoff           |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |                      |
| Höhe                                | 180 mm               |
| Breite                              | 50 mm                |
| Tiefe                               | 50 mm                |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |                      |
| Betriebstemperatur min.             | -30 °C               |
| Betriebstemperatur max.             | 60 °C                |
| Anschlusstyp 1                      |                      |
| Anschlussart                        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform                     | Klemme               |
| Geschlecht                          | female               |
| Polzahl                             | 10                   |
| PIN 1                               | LED-Modul RD         |
| PIN 2                               | LED-Modul YE         |
| PIN 3                               | LED-Modul GN         |
| PIN 4                               | LED-Modul BU         |
| PIN 5                               | LED-Modul CL         |
| PIN 6                               | 1 : Continuous tone  |
| PIN 7                               | 2 : Interval tone    |
| PIN 8                               | Continuous light COM |
| PIN 10                              | 24 V DC              |