



Modlight Illumix Slim Line 16W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M8 Anschluss

Modlight Illumix Slim Line
16 W

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879670753
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054231

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	27,6 V
Leistungsaufnahme max.	16 W

HMI | Beleuchtungseigenschaften

Ausstrahlwinkel min.	120 °
Farbtemperatur	5500 K
Farbwiedergabe (Ra) min.	80
Lichtausbeute	145 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Lichtstrom	2320 lm

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M8
Geschlecht	male

Installation | Pin-Belegung

Kodierung	A
Polzahl	4

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
---------------------------	--------

Schutzart (EN IEC 60529)	IP54
--------------------------	------

Geräteschutz | Mechanisch

Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
--------------------------------------	-------------

Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
--------------------------------------	--

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	eloxiert
----------------------	----------

Material Gehäuse	Aluminium
------------------	-----------

Material Leuchtenabdeckung	Diffuses Polystyrol (PS)
----------------------------	--------------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	34 mm
------	-------

Breite	638 mm
--------	--------

Tiefe	24 mm
-------	-------

Schraubkopfdurchmesser max.	12 mm
-----------------------------	-------

Schraubkopfgewinde max.	M5
-------------------------	----

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	50 °C
-------------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)	5 %
--	-----

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	95 %
--	------

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M8
-----------------	----

Geschlecht	male
------------	------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------