

Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

weiss,blau,gruen,rot und Summermodul, M12 Stecker Abgang unten

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879825382
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	430 mA

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	334 mm
------	--------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	70 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	50 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-30 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	60 °C
----------------------	-------

Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	male
------------	------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	8
---------	---

PIN 1	24 V DC (0 V)
-------	---------------

PIN 2	LED-Modul RD
-------	--------------

PIN 3	0 V (24 V DC)
-------	---------------

PIN 4	LED-Modul CL
-------	--------------

PIN 5	LED-Modul YE
-------	--------------

PIN 6	LED-Modul BU
-------	--------------

PIN 7	LED-Modul GN
-------	--------------

PIN 8	-
-------	---

Befestigungsart	Bajonettverschluss
-----------------	--------------------