


Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul

DIO8, M12 Euchner Sensor, M12 8 pol., 0,2m

Erweiterungsmodul
 DIO8 - (E) 0.2 m (M12)
 für EUCHNER ID Sensor
 Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
 Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlussstechnik".
 Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879044882
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Norm Betriebsspannung	EN 61131-2
Betriebsspannung US DC	24 V
Betriebsspannung UA DC	24 V
Stromaufnahme max.	30 mA
Summenstrom UA max.	4 A

Summenstrom US max. 4 A

Elektrische Daten | Eingang

Typ Eingang	EUCHNER Type CIT 3PL1M30-STR
Eingangszeitfilter	1 ms
Strombelastbarkeit max.	0,2 A

Industrielle Kommunikation

Parametrierbarkeit I/O Kanäle	Ausgang, Diagnoseeingang, Eingang
-------------------------------	-----------------------------------

Diagnosen

Aktorwarnung	pro Kanal per BUS
Diagnose	Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Diagnose per LED	pro Modul
Kurzschluss-Diagnose	ja
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose	ja

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Höhe	150 mm
Breite	30 mm
Tiefe	34,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	75 °C

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Bus In
Anschlusstyp 2	Bus In
Anschlusstyp 3	Bus Out
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	0 V
PIN 2	24 V DC
PIN 3	In A
PIN 4	In B (RD)

PIN 5	In C
PIN 6	In D
PIN 7	Skip (Out)
PIN 8	Skip (In)
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V