

MIW Analoger Koppelbaustein

IN: (0)4..20 mA - OUT: (0)4..20 mA

INPUT: 0...20 mA

OUTPUT: 0...20 mA

Federkraftklemmen

Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210902
ECLASS-7.0	27210902
ECLASS-8.0	27210902
ECLASS-9.0	27210902
ECLASS-10.1	27210902

ECLASS-11.1	27210902
ECLASS-12.0	27210902
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022453
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090
Elektrische Daten	
Genauigkeit (vom Endwert)	0,5 %
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	19,2 V
Betriebsspannung DC max.	28,8 V
Betriebsstrom min.	50 mA
Betriebsstrom max.	70 mA
Elektrische Daten Eingang	
Bürde max.	250 Ω
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsstrom max.	0,025 A
Bürde max.	500 Ω
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsfrequenz max.	500 Hz
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	91 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Anschlusstyp 5	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	GD 1
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	In
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	+ 24 V DC

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	Out
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	GD