MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MIRO TR 24VDC FK 5P Optokopplermodul


IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Transistor 2 A
24 V DC
Kurzschlussfest
Schaltfrequenz: max. 1 kHz
Federkraftklemmen

**Link zum Produkt**

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371601 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |
| ECLASS-9.0 | 27371604 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-10.1 | 27371604 |
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| GTIN | 4048879021852 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85414900 |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
| Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V |
| Eingangsspannung DC min. | 10 V |
| Eingangsspannung DC max. | 48 V |
| Eingangsstrom DC | 7 mA |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Kurzschlussfest | ja |
| Ausschaltverzögerung max. | 120 µs |
| Ruhestrom AUS max. | 0,1 mA |
| Schaltfrequenz max. | 1000 Hz |
| Schaltspannung DC min. | 10 V |
| Schaltspannung DC max. | 35 V |
| Schaltstrom min. | 1 mA |
| Schaltstrom max. | 2 A |
| Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
| **Diagnosen** | |
| Statusanzeige LED | gelb |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
| **Geräteschutz \| Medien** | |
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 91 mm |
| Breite | 6,2 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| **Anschlusstyp 5** | |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | 13 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | A 1 |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | A 2 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024