

**MIRO 6,2 24VDC 250VAC/DC-1A Optokopplermodul**

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 350 VDC / 1 A

Transistor 1 A  
24 V DC  
Federkraftklemmen  
Multispannungsausgang

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371601 |
| ECLASS-6.1          | 27371604 |
| ECLASS-7.0          | 27371604 |
| ECLASS-8.0          | 27371604 |
| ECLASS-9.0          | 27371604 |
| ECLASS-10.1         | 27371604 |

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879021661

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85414900

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AUS DC min. 0 V

Eingangsspannung AUS DC max. 5 V

Eingangsspannung DC min. 10 V

Eingangsspannung DC max. 53 V

Eingangsstrom DC 10 mA

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausschaltverzögerung max. 6 ms

Einschaltverzögerung max. 3 ms

Ruhestrom AUS max. 0,025 mA

Schaltfrequenz max. 10 Hz

Schaltspannung AC min. 5 V

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC min. 5 V

Schaltspannung DC max. 350 V

Schaltstrom min. 1 mA

Schaltstrom max. 1 A

Spannungsabfall AC max. 0,7 V

Spannungsabfall DC max. 0,7 V

**Diagnosen**

Statusanzeige LED gelb

**Geräteschutz | Elektrisch**

Bemessungsisolationsspannung 2750 V

**Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 78 mm

Breite 6,2 mm

Tiefe 70 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

**Anschlusstyp 4**

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 13

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 14                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | A 1                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | A 2                  |