

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879066532
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85043180
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	400 V
---------------------	-------

Eingangsspannung AC min.	380 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	420 V
--------------------------	-------

Eingangsstrom AC	1,37 A
------------------	--------

Einschaltstrom max.	20,22 A
---------------------	---------

Kurzschlussstrom	43,35 A
------------------	---------

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
---------------------	-------

Ausgangsspannung einstellbar	nein
------------------------------	------

Schaltleistung AC max.	500 VA
------------------------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
------------------------------	-------------------------

Befestigungsmaß a	91 mm
-------------------	-------

Befestigungsmaß b	122 mm
-------------------	--------

Befestigungsmaß c	7 mm
-------------------	------

Höhe	112,6 mm
------	----------

Breite	150 mm
--------	--------

Tiefe	146 mm
-------	--------

Durchmesser Bohrung	7 mm
---------------------	------

Länge Bohrung	11 mm
---------------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	80 °C
----------------------	-------

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---