

### MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
 630 VA  
 Federkraftklemmen  
 Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**





Abbildung stellvertretend



**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 22.05.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066457
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	240 V
Eingangsspannung 2 AC	415 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,98 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,71 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	75,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	43,4 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	82,3 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	47,7 A

#### Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung AC 2	240 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Schaltleistung AC max.	630 VA

#### Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	107,5 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	129 mm
Breite	150 mm
Tiefe	148 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

#### Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---