

**MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Eingangsrelais**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 Wechsler  
 6 A  
 24 V AC/DC  
 Federkraftklemmen



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371601 |
| ECLASS-6.1  | 27371601 |
| ECLASS-7.0  | 27371601 |
| ECLASS-8.0  | 27371601 |
| ECLASS-9.0  | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371601                                 |
| ECLASS-12.0                                 | 27371601                                 |
| ETIM-5.0                                    | EC001437                                 |
| GTIN                                        | 4048879021401                            |
| Verpackungseinheit                          | 1                                        |
| Zolltarifnummer                             | 85364900                                 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>          |                                          |
| Eingangsspannung AC                         | 24 V                                     |
| Eingangsspannung AC min.                    | 19,2 V                                   |
| Eingangsspannung AC max.                    | 26,8 V                                   |
| Eingangsspannung DC                         | 24 V                                     |
| Eingangsspannung DC min.                    | 19,2 V                                   |
| Eingangsspannung DC max.                    | 26,8 V                                   |
| Eingangsstrom                               | 14 mA                                    |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>          |                                          |
| Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V   |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Schaltfrequenz max.                         | 10 Hz                                    |
| Schaltleistung AC max.                      | 1500 VA                                  |
| Schaltleistung DC max.                      | 180 W                                    |
| Schaltspannung AC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltspannung DC max.                      | 30 V                                     |
| Schaltstrom DC                              | 10 mA                                    |
| Schaltstrom max.                            | 6 A                                      |
| <b>Diagnosen</b>                            |                                          |
| Statusanzeige LED                           | grün                                     |
| <b>Geräteschutz</b>                         |                                          |
| Bedingung Lebensdauer                       | lastabhängig                             |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>            |                                          |
| Schutzart (EN IEC 60529)                    | IP20                                     |
| Bemessungsisolationsspannung                | 250 V                                    |
| Elektrische Lebensdauer NC                  | 10000 Zyklen                             |
| Elektrische Lebensdauer NO                  | 30000 Zyklen                             |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>            |                                          |
| Mechanische Lebensdauer                     | 10000000 Zyklen                          |
| <b>Mechanische Daten</b>                    |                                          |
| Abfallzeit max.                             | 4 ms                                     |
| Ansprechzeit max.                           | 8 ms                                     |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>    |                                          |
| Beschichtung Kontakt                        | vergoldet                                |
| Material Kontakt                            | Ag Sn O2                                 |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>     |                                          |
| Befestigungsart                             | geschnappt                               |
| Geeignet für Befestigungsart                | Tragschiene, (EN 60715)                  |
| Höhe                                        | 93 mm                                    |
| Breite                                      | 6,2 mm                                   |
| Tiefe                                       | 75,6 mm                                  |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |