

Modlink MSDD-Set:

Einbaurahmen 4000-68512-0000001


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

GTIN 4048879691703

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Farbe Deckel transparent
Farbe Gehäuse schwarz
Material Deckel PC
Material Gehäuse PA

USA

Anschlussgeometrie 4.8 x 0.5 mm
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsstrom 15 A
Anschlussart Steck-Lötanschluss
Polzahl 2 + PE
Schutzkontakt vorhanden ja

USB

Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 1,5 A
USB Spezifikation 3.0
Übertragungsrate max. 5000 MBit/s
Verriegelungsart Schnappverriegelung

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung