



## Modlight Illumix Slim Line 4W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M8 Anschluss

Modlight Illumix Slim Line  
4 W

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen






Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten             |                |
|---------------------------------|----------------|
| ECLASS-6.0                      | 27110306       |
| ECLASS-6.1                      | 27110390       |
| ECLASS-7.0                      | 27110390       |
| ECLASS-8.0                      | 27110390       |
| ECLASS-9.0                      | 27110345       |
| ECLASS-10.1                     | 27110345       |
| ECLASS-11.1                     | 27110345       |
| ECLASS-12.0                     | 27110345       |
| ETIM-5.0                        | EC000348       |
| GTIN                            | 4048879670739  |
| Verpackungseinheit              | 1              |
| Zolltarifnummer                 | 94054231       |
| Elektrische Daten   Versorgung  |                |
| Betriebsspannung DC             | 24 V           |
| Betriebsspannung DC min.        | 21,6 V         |
| Betriebsspannung DC max.        | 27,6 V         |
| Leistungsaufnahme max.          | 4 W            |
| HMI   Beleuchtungseigenschaften |                |
| Ausstrahlwinkel min.            | 120 °          |
| Farbtemperatur                  | 5500 K         |
| Farbwiedergabe (Ra) min.        | 80             |
| Lichtausbeute                   | 145 lm/W       |
| Lichtfarbe                      | Tageslichtweiß |
| Lichtstrom                      | 580 lm         |
| Installation   Anschluss        |                |
| Familie-Bauform                 | M8             |
| Geschlecht                      | male           |
| Installation   Pin-Belegung     |                |
| Kodierung                       | A              |
| Polzahl                         | 4              |
| Geräteschutz   Elektrisch       |                |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aufstellungshöhe max. NHN                  | 2000 m                                 |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP54                                   |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>           |                                        |
| Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27)       | 50 g, 11 ms                            |
| Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6)       | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz) |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Beschichtung Gehäuse                       | eloxiert                               |
| Material Gehäuse                           | Aluminium                              |
| Material Leuchtenabdeckung                 | Diffuses Polystyrol (PS)               |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Höhe                                       | 34 mm                                  |
| Breite                                     | 218 mm                                 |
| Tiefe                                      | 24 mm                                  |
| Schraubkopfdurchmesser max.                | 12 mm                                  |
| Schraubkopfgewinde max.                    | M5                                     |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -30 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 50 °C                                  |
| Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)   | 5 %                                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)   | 95 %                                   |
| <b>Anschlusstyp 1</b>                      |                                        |
| Familie-Bauform                            | M8                                     |
| Geschlecht                                 | male                                   |
| Kodierung                                  | A                                      |
| Polzahl                                    | 4                                      |
| PIN 1                                      | n.c.                                   |
| PIN 2                                      | n.c.                                   |
| PIN 3                                      | 0 V DC                                 |
| PIN 4                                      | 24 V DC                                |