

**7/8" St. 0° Schraubklemmanschluss**4-pol., max. 1,5mm<sup>2</sup>, 6-8 mm

Stecker gerade

7/8" (4-polig)

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Familie-Bauform  | 7/8"            |
| Material Kontakt | Messing, Bronze |
| Polzahl          | 4               |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27260702      |
| ECLASS-7.0         | 27440102      |
| ECLASS-8.0         | 27440102      |
| ECLASS-9.0         | 27440116      |
| ECLASS-10.1        | 27440102      |
| ECLASS-11.1        | 27440102      |
| ECLASS-12.0        | 27440116      |
| ETIM-5.0           | EC002635      |
| GTIN               | 4048879134798 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 300 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 300 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A   |

**Installation**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 16                  |

**Installation | Anschluss**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Anschlussart     | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform  | 7/8"                |
| Steckzyklen min. | 50                  |

**Geräteschutz**

|           |      |
|-----------|------|
| Geschirmt | nein |
|-----------|------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart           | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad                  | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung              | 4 kV                  |
| Isolationswiderstand min.           | 10000 MΩ              |
| Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III                   |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III                   |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Beschichtung Kontakt      | vergoldet     |
| Beschichtung Verriegelung | vernickelt    |
| Material Gehäuse          | PBT           |
| Material Verriegelung     | Zinkdruckguss |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klemmbereich min. | 6 mm |
| Klemmbereich max. | 8 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |