

**"7/8"" Bu. 0° Schraubklemmanschluss"**5-pol., max. 2,5mm<sup>2</sup>, 8 - 10mm

Buchse gerade

7/8" (5-polig)

Klemmbereich (Kabel-Ø): 8...10 mm

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Anzugsdrehmoment 1,5 Nm

Gewinde 7/8"

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27260702      |
| ECLASS-7.0         | 27440102      |
| ECLASS-8.0         | 27440102      |
| ECLASS-9.0         | 27440116      |
| ECLASS-10.1        | 27440102      |
| ECLASS-11.1        | 27440102      |
| ECLASS-12.0        | 27440116      |
| ETIM-5.0           | EC002635      |
| GTIN               | 4048879631495 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 300 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 300 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A   |

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | FKM |
| Material Gehäuse  | PBT |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart   | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Klemmbereich min. | 8 mm                                   |
| Klemmbereich max. | 10 mm                                  |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |