MURR ELEKTRONIK
stay connected

"7/8"""" Bu. Flansch VWM"


Litzen 5x0.75 1m


Flanschbuchse
7/8" (5-polig)
mit angeschlossener Litze

Link zum Produkt

Abbildungen










Abbildung stellvertretend

Kabellänge	1 m

Seite 1

Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Familie-Bauform	7/8"
Gewinde	7/8"
Material Kontakt	Messing
Schlüsselweite	SW24

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279218

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879043779
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	300 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	600 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	6 A
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP68
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)	III
Mechanische Daten | Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	vernickelt
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich	abhängig von angeschlossener Leitung
Installation | Kabel	
Kabelkennung	978
Adernanordnung	braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
Material Aderisolation	PVC
Anzahl Adern	5
Aussendurchmesser Aderisolation	3,1 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation	± 5 %
Leiter Querschnitt (Ader)	0,75 mm²
Betriebstemperatur min. (fest)	-25 °C
Betriebstemperatur max. (fest)	85 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt)	-10 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt)	50 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
Chemikalienbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Biegeradius (fest)	10 x Außendurchmesser

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024