

**M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. snap-in**

PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m




Stecker gerade – Buchse gerade

M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-polig

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**





Abbildung stellvertretend



|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Kabellänge                         | 2 m                  |
| Seite 1                            |                      |
| Gewinde                            | M8                   |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6,5 mm               |
| Kaufmännische Daten                |                      |
| ECLASS-6.0                         | 27279218             |
| ECLASS-6.1                         | 27279218             |
| ECLASS-7.0                         | 27279218             |
| ECLASS-8.0                         | 27279218             |
| ECLASS-9.0                         | 27060311             |
| ECLASS-10.1                        | 27060311             |
| ECLASS-11.1                        | 27060311             |
| ECLASS-12.0                        | 27060311             |
| ETIM-5.0                           | EC001855             |
| GTIN                               | 4048879124898        |
| Verpackungseinheit                 | 1                    |
| Zolltarifnummer                    | 85444290             |
| Elektrische Daten   Versorgung     |                      |
| Betriebsspannung AC max.           | 50 V                 |
| Betriebsspannung DC max.           | 60 V                 |
| Betriebsspannung AC (UL-listed)    | 30 V                 |
| Betriebsspannung DC (UL-listed)    | 30 V                 |
| Betriebsstrom je Kontakt max.      | 4 A                  |
| Geräteschutz   Elektrisch          |                      |
| Schutzart (EN IEC 60529)           | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart          | gesteckt, verriegelt |
| Verschmutzungsgrad                 | 3                    |
| Bemessungsstoßspannung             | 1,5 kV               |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)   | I                    |
| Mechanische Daten   Materialdaten  |                      |
| Material Gehäuse                   | PUR                  |
| Mechanische Daten   Montagedaten   |                      |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 12.05.2024

Verriegelungsart Snap In

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

**Wichtige Installationshinweise**

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

**Konformität**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
|-----------------|-------------------------|

**Installation | Kabel**

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kabelkennung                             | 650                                                        |
| Kabeltyp                                 | 5                                                          |
| Mantelfarbe                              | schwarz                                                    |
| Zertifikatstyp                           | cURus                                                      |
| Anzahl Verseilung                        | 1                                                          |
| Verseilung                               | 3 Adern verseilt                                           |
| Adernanordnung                           | braun, schwarz, blau                                       |
| Verfahrweg (Schleppkette)                | 5 m @ 25 °C   horizontal                                   |
| Kabelgewicht                             | 26,4 g/m                                                   |
| Material Mantel                          | PUR                                                        |
| Shore-Härte Mantel                       | 58 ± 3 Shore D                                             |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 4,3 mm                                                     |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                      |
| Material Aderisolation                   | PP                                                         |
| Anzahl Adern                             | 3                                                          |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,25 mm                                                    |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                      |
| Shore-Härte Aderisolation                | 74 ± 3 Shore D                                             |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 32                                                         |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,1 mm                                                     |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,25 mm²                                                   |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                         |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 6                                             |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                      |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                        |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 4,5 A                                                      |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 79 Ω/km @ 20 °C                                            |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2,5 kV @ 60 s                                              |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -40 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                            |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -25 °C                                                     |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                            |
| UV-Beständigkeit                         | DIN EN ISO 4892-2 A                                        |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090        |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                         |
| Ölbeständigkeit                          | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen      |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Biegeradius (fest)                    | 5 x Außendurchmesser  |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 10 Mio. @ 25 °C       |
| Anzahl Torsionszyklen                 | 1 Mio.                |
| Torsionsbeanspruchung                 | ± 360 °/m             |
| Torsionsgeschwindigkeit               | 35 Zyklen/min         |