

Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 90°

geschirmt, 12Mbit/s


PROFIBUS
Busanschlussstecker 90°
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert
Programmiergerät

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879600392
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten

Abschlusswiderstand	integriert, zuschaltbar
---------------------	-------------------------

Industrielle Kommunikation

Übertragungsrate max.	12 MBit/s
-----------------------	-----------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP30
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	66 mm
Breite	62 mm
Tiefe	17 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 09.05.2024

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.