

**Adapter M12 Bu. D-kod. / RJ45 90°**

4-pol., geschirmt, CAT5

Ethernet CAT5

Schaltschrankdurchführung

Buchse gerade – Buchse 90°

M12 – RJ45, 4-polig

D-kodiert

geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

**Seite 2**

Familie-Bauform

RJ45

Schutzart (EN IEC 60529)

IP20

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0

27061801

ECLASS-7.0

27061801

ECLASS-8.0

27061801

ECLASS-9.0

27061801

ECLASS-10.1

27440109

ECLASS-11.1

27440109

ECLASS-12.0

27440109

ETIM-5.0

EC001855

GTIN

4048879114158

Verpackungseinheit

1

Zolltarifnummer

85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC max.

60 V

Betriebsstrom je Kontakt max.

2 A

**Industrielle Kommunikation**

Übertragungsparameter

CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)

Übertragungsrate max.

100 MBit/s

**Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität**

Duplex

Vollduplex

**Installation | Anschluss**

Anzugsdrehmoment

0,8 Nm

Befestigungsgewinde

M16 x 1.5

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Verriegelung

matt vernickelt

Material Verriegelung

Zinkdruckguss

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.

5 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.

-5 °C

Betriebstemperatur max.

60 °C

**Wichtige Installationshinweise**

Hinweis zur Zugentlastung

Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.

Hinweis zum Biegeradius

**ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.