

Ventilstecker MDC06-4s / MDC06-4s CANopen DANFOSS

PUR / PVC 2x1,5+1x2x0,5 sw 10m

Xtreme - Outdoor

Stecker gerade – Stecker gerade

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

6 ... 32 V AC/DC

4-polig

ohne Bauteile

mit Kabeltülle

Kompatibel zu:

Deutsch DT06-4S

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend





Kabellänge	10 m
------------	------

Seite 1

Befestigungsart	gesteckt
Beschichtung Kontakt	vernickelt
Familie-Bauform	MDC
passend für Wellschlauch (Innen-Ø)	13 mm
Material Kontakt	Kupferlegierung
Polzahl	4

Seite 2

Befestigungsart	gesteckt
Beschichtung Kontakt	vernickelt
Familie-Bauform	MDC
Polzahl	4

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909093764
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC min.	6 V
Betriebsspannung AC max.	32 V
Betriebsspannung DC min.	6 V
Betriebsspannung DC max.	32 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

Diagnosen

Statusanzeige LED	nein
-------------------	------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	Amphenol AT06-4S
-----------------	------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP68, IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)	III
Zusatzbeschaltung	ohne Bauteile

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Dichtung	Silikon
-------------------	---------

Material Gehäuse

PA

Mechanische Daten | Montagedaten

Verriegelungsart

Schnappverriegelung

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung

Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.

Hinweis zum Biegeradius

ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.**Installation | Kabel**

Kabelkennung

260

Mantelfarbe

gelb

Anzahl Verseilung

1

Verseilung

2 Adern verseilt

Anzahl Verseilung (Typ 2)

1

Verseilung (Typ 2)

2 Adern mit Verseilverbund verseilt

Füller

ja

Adernanordnung

braun, blau, grau, rosa, weiß, schwarz

Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)

5 Mio.

Verfahrweg (Schleppkette)

5 m | horizontal

Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)

3,3 m/s

Kabelgewicht

99 g/m

Material Mantel

PUR

Inhaltsstofffreiheit (Mantel)

bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei

Außendurchmesser (Mantel)

8,8 mm

Toleranz Außendurchmesser (Mantel)

± 5 %

Material Innenmantel

PVC

Farbe Innenmantel

schwarz

Material Aderisolation

PVC

Anzahl Adern

2

Aussendurchmesser Aderisolation

2,25 mm

Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation

± 5 %

Inhaltsstofffreiheit Aderisolation

bleifrei, FCKW frei

Anzahl Einzeldrähte (Ader)

84

Durchmesser Adereinzeldrähte

0,15 mm

Leiter Querschnitt (Ader)

1,5 mm²

Material Leiter Ader

Kupferlitze, blank

Leitertyp (Ader)

Litzenklasse 6

Material Aderisolation (Daten)

PP

Außendurchmesser Aderisolation (Daten)

2 mm

Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten)

± 5 %

Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten)

bleifrei, FCKW frei, halogenfrei

Anzahl Adern (Daten)

2

Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten)

16

Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten)

0,2 mm

Leitungsquerschnitt Ader (Daten)

0,5 mm²

Material Leiter Ader (Daten)

Kupferlitze, blank

Leitertyp Ader (Daten)

Litzenklasse 5

Nennspannung AC max.

60 V

Strombelastbarkeit (Norm)

nach DIN VDE 0298-4

Strombelastbarkeit min. Ader

14,4 A

Strombelastbarkeit min. Ader (Daten)

7,2 A

Elektrischer Widerstandsbelag Ader

13,3 Ω/km @ 20 °C

Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten)	40,1 Ω /km
Stehwechselspannung (Ader - Ader)	1 kV @ 60 s
Betriebstemperatur min. (fest)	-40 °C
Betriebstemperatur max. (fest)	80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt)	-5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt)	80 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-404 gut, applikationsbezogen zu prüfen
Biegeradius (Installation)	x Außendurchmesser
Biegeradius (fest)	x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt)	10 x Außendurchmesser
Anzahl Torsionszyklen	Mio.
Torsionsgeschwindigkeit	Zyklen/min