

**Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende**

PUR 3x0.75 sw 2m

Xtreme - Outdoor

Stecker gerade

max. 24 V DC

3-polig

ohne Bauteile

ohne Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.




[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



Kabellänge 2 m

**Seite 1**

Befestigungsart gesteckt

Beschichtung Kontakt verzinkt

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Familie-Bauform                            | SuperSeal                            |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø)         | 11 mm                                |
| Material Kontakt                           | Kupferlegierung                      |
| Polzahl                                    | 3                                    |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                      |
| ECLASS-6.0                                 | 27279218                             |
| ECLASS-6.1                                 | 27279218                             |
| ECLASS-7.0                                 | 27279218                             |
| ECLASS-8.0                                 | 27279218                             |
| ECLASS-9.0                                 | 27060312                             |
| ECLASS-10.1                                | 27060312                             |
| ECLASS-11.1                                | 27060312                             |
| ECLASS-12.0                                | 27060312                             |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                             |
| GTIN                                       | 4048879647861                        |
| Verpackungseinheit                         | 1                                    |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                             |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                      |
| Betriebsspannung DC max.                   | 24 V                                 |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 8 A                                  |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                      |
| Statusanzeige LED                          | nein                                 |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                      |
| Familie-Bauform                            | AMP SuperSeal 1.5                    |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                      |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                 |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verriegelt                 |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                    |
| Bemessungsstoßspannung                     | 1,5 kV                               |
| Zusatzbeschaltung                          | ohne Bauteile                        |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                      |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                              |
| Material Dichtung                          | Silikon                              |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                           |
| Material Umspritzung                       | PUR                                  |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                      |
| Verriegelungsart                           | Schnappverriegelung                  |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                      |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C                               |
| Betriebstemperatur max.                    | 125 °C                               |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich          | abhängig von angeschlossener Leitung |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                      |
| Kabelkennung                               | 513                                  |
| Mantelfarbe                                | schwarz                              |
| Anzahl Verseilung                          | 1                                    |
| Verseilung                                 | 3 Adern verseilt                     |
| Adernanordnung                             | braun, blau, schwarz                 |
| Material Mantel                            | PUR                                  |
| Außendurchmesser (Mantel)                  | 5,3 mm                               |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)         | ± 5 %                                |

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material Aderisolation           | PP                                                    |
| Anzahl Adern                     | 3                                                     |
| Leiter Querschnitt (Ader)        | 0,75 mm <sup>2</sup>                                  |
| Strombelastbarkeit (Norm)        | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader     | 12 A                                                  |
| Betriebstemperatur min. (fest)   | -40 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)   | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C                                                 |
| UV-Beständigkeit                 | DIN EN ISO 4892-2 A                                   |
| Flammwidrigkeit                  | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit         | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                  | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (bewegt)             | 10 x Außendurchmesser                                 |