

A16 Anbaugehäuse IP65

Längsver. M-Bügel, K-Deckel

A16
Anbaugehäuse
Längsverriegelung
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643580
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation | Anschluss

Steckzyklen min.	500
------------------	-----

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart	Anbaugehäuse
------------	--------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Dichtung	NBR

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
------------------	--------------------

Material Schutzabdeckung	Kunststoff
--------------------------	------------

Material Verriegelung	Stahl
-----------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A16
----------	-----

Höhe	26 mm
------	-------

Breite	29,5 mm
--------	---------

Tiefe	96 mm
-------	-------

Verriegelungsart	Längsverriegelung
------------------	-------------------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	100 °C
-------------------------	--------

Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
---------------------------------	-----------