

B16 Anbaugehäuse IP65

Querver. M-Bügel

B16  
Anbaugehäuse  
Querverriegelung  
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879646468 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation | Anschluss

|                  |     |
|------------------|-----|
| Steckzyklen min. | 500 |
|------------------|-----|

Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

Mechanische Daten

|            |              |
|------------|--------------|
| Gehäuseart | Anbaugehäuse |
|------------|--------------|

Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Beschichtung Gehäuse      | pulverbeschichtet |
| Beschichtung Verriegelung | verzinkt          |
| Material Dichtung         | NBR               |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
|------------------|--------------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Material Verriegelung | Stahl |
|-----------------------|-------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|          |     |
|----------|-----|
| Baugröße | B16 |
|----------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 28,5 mm |
|------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 43 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 113 mm |
|-------|--------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verriegelungsart | Querverriegelung |
|------------------|------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 100 °C |
|-------------------------|--------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
|---------------------------------|-----------|