

Stiftmodul, 8-polig, Crimp

400 V, 16 A

Stift
8-polig
Crimp


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641555
Verpackungseinheit	5
Zolltarifnummer	85389099

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	400 V
Betriebsspannung DC	400 V
Betriebsstrom	16 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt max.	4 mm²
AWG-Nummer min.	20
AWG-Nummer max.	11

Installation | Anschluss

Aderisolationsdurchmesser min.	4,6 mm
Anschlussart	Crimp

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 09.05.2024

Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500
Installation Pin-Belegung	
Polzahl	8
Geräteschutz Elektrisch	
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Isolationswiderstand min.	100 MΩ
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III
Mechanische Daten	
Haltekraft Kontakte min.	130 N
Haltekraft Module min.	300 N
Ziehkraft max.	220 N
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert, vergoldet
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PA
Material Kontakt	Messing
Mechanische Daten Montagedaten	
Anzahl Modulplätze	1
Höhe	44 mm
Breite	14,5 mm
Tiefe	34,4 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10