

50m Vert.Ltg. PUR/PVC-JB 8x0,34+5x0,75

Verteiler M12, 4-fach, potenzialgetrennt  
PUR/PVC  
8× 0.34 + 5× 0.75 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten       |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                | 27062011                                                                                                          |
| ECLASS-6.1                | 27279218                                                                                                          |
| ECLASS-7.0                | 27279218                                                                                                          |
| ECLASS-8.0                | 27279218                                                                                                          |
| ECLASS-9.0                | 27060311                                                                                                          |
| ECLASS-10.1               | 27061801                                                                                                          |
| ECLASS-11.1               | 27061801                                                                                                          |
| ECLASS-12.0               | 27061801                                                                                                          |
| ETIM-5.0                  | EC001578                                                                                                          |
| GTIN                      | 4048879057196                                                                                                     |
| Verpackungseinheit        | 1                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer           | 85444995                                                                                                          |
| Installation   Kabel      |                                                                                                                   |
| Kabelkennung              | 374                                                                                                               |
| Kabeltyp                  | 2                                                                                                                 |
| Mantelfarbe               | grau                                                                                                              |
| Zertifikatstyp            | cURus                                                                                                             |
| STOOW-Style Mantel        | Hybrid, Signal, Power                                                                                             |
| Anzahl Verseilung         | 1                                                                                                                 |
| Verseilung                | 4 Adern verseilt                                                                                                  |
| Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1                                                                                                                 |
| Verseilung (Typ 2)        | 9 Adern um Verseilverbund verseilt                                                                                |
| Adernanordnung            | grau-rosa, weiß, rot-blau, grün, (grün-gelb, braun 1, blau 1, braun 2, blau 2, grün-weiß, gelb, braun-grün, grau) |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kabelgewicht                                    | 140,94 g/m                                            |
| Material Mantel                                 | PUR                                                   |
| Shore-Härte Mantel                              | 87 ± 5 Shore A                                        |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)                   | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Außendurchmesser (Mantel)                       | 9,2 mm                                                |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)              | ± 5 %                                                 |
| Material Innenmantel                            | PVC                                                   |
| Farbe Innenmantel                               | grau                                                  |
| Material Aderisolation                          | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                                    | 8                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation                 | 1,3 mm                                                |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation        | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                       | 43 ± 5 Shore D                                        |
| Materialeigenschaften Aderisolation             | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation              | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                      | 19                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte                    | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                       | 0,34 mm²                                              |
| Material Leiter Ader                            | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                                | Litzenklasse 5                                        |
| Material Aderisolation (Power)                  | PVC                                                   |
| Außendurchmesser Aderisolation (Power)          | 1,8 mm                                                |
| Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 %                                                  |
| Shore-Härte Aderisolation (Power)               | 43±5 Shore D                                          |
| Materialeigenschaften Aderisolation (Power)     | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power)      | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power)          | weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun)         |
| Anzahl Einzeldrähte Ader (Power)                | 42                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte (Power)            | 0,15 mm                                               |
| Leitungsquerschnitt Ader (Power)                | 0,75 mm²                                              |
| Material Leiter Ader (Power)                    | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp Ader (Power)                          | Litzenklasse 6                                        |
| Verfahrweg (Schleppkette)                       | 5 m @ 25 °C   horizontal                              |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)           | 5                                                     |
| Nennspannung max. (Leiter - Leiter)             | 300 V                                                 |
| Nennspannung max. (Leiter - Erde)               | 300 V                                                 |
| Strombelastbarkeit (Norm)                       | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader                    | 4 A                                                   |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader              | 57 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power)      | 26 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)               | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)             | 2 kV @ 60 s                                           |
| Schleifenwiderstand                             | 7,8 A                                                 |
| Betriebstemperatur min. (fest)                  | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)                  | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)                | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)                | 70 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                                 | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit                        | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                             | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                              | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                            | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)               | 2 Mio. @ 25 °C                                        |

