

**MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE**

15.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75

8 vias, 5 polos

PUR/PVC

15.0 m

com LED para sinais digitais PNP 24 V DC

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Aprovações**

cULus

cULus

**Mais informações**

Bus technologies

**General data**

Temperature range	-20...+80 °C
Dimensions HxWxD	150x50.2x17 mm

**Technical Data**

Operating voltage	24 V DC ±25%
Operating current per contact	max. 4 A
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)
Material	PBT
Housing	Plastic, flame retardant
Signal per port	2
Total current	max. 8 A

**Cables**

No./diameter of wires	16× 0.34 + 3× 0.75 mm <sup>2</sup>
Wire isolation	PVC
C-track properties	2 Mio.
Outer Ø	10.0 mm ±5%
Cable identification	398
Cable Type	2 (PUR/PVC)
Cable number	398
Approval (cable)	UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Cable weight [g/m]	165 g
Material (wire)	Cu wire, bare
Resistor (core)	max. 57 Ω/km (0.34 mm <sup>2</sup> ), max. 26 Ω/km (0.75 mm <sup>2</sup> ); (20 °C)
Single wire Ø (core)	0.15 mm

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/21

Construction (core)	19× 0.15 mm (0.34 mm <sup>2</sup> ); 42× 0.15 mm (0.75 mm <sup>2</sup> ); (multi-strand wire class 5/6)
Diameter (core)	16× 0.34 + 3× 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	similar to AWG 22 (0.34 mm <sup>2</sup> ); similar to AWG 19 (0.75 mm <sup>2</sup> )
Material (wire isolation)	PVC
Material property (wire isolation)	CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free
Shore hardness (wire isolation)	43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation	1.3 mm ±5% (0.34 mm <sup>2</sup> ); 1.8 mm ±5% (0.75 mm <sup>2</sup> )
Color/numbering of wires	wh, grpk, brgn, ye, whgn, gn, rdbl, vi, grbr, bk, whgr, rd, yebr, pk, whye, gr+bl, br, gnye longitudinally striped
Shield	no
Material (jacket)	PUR/PVC
Shore hardness (jacket)	87 ±5 A
Outer-Ø (jacket)	10.0 mm ±5%
Color (jacket)	gray
Jacket Color	gray
chemical resistance	good resistance to oil, gasoline and chemicals (EN 60811-404)
Nominal voltage	U0/U 300/300 V AC
Test voltage	2000 V AC
Current load capacity	to DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+60 °C
Bend radius (fixed)	5× outer Ø
Bend radius (moving)	10× outer Ø
Bend radius (moving)	10× outer Ø
No. of bending cycles (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track)	max. 2 m/s
Acceleration (C-track)	max. 10 m/s <sup>2</sup>
Material (jacket)	PUR/PVC (UL/CSA)

#### Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879064439
eClass	27279219
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1.000