stay connected


MVK-MPNIO DIO16 IRT 7/8" 5pin

Digital inputs/outputs
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.

Link do produto

Ilustração





Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Classificação fiscal	85389099
GTIN	4048879527576
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage US DC	24 V
Operating voltage UA DC	24 V
Total current UA max.	9 A
Total current US max.	9 A

Electrical data | Input

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Sensor current US per input max.	0,2 A
Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Output current per pin max.	1,6 A
Lamp load	10 W
Industrial communication	
Supported protocol	PROFINET
Industrial communication | Profinet	
Number of active connections (IO controller) max.	2
FSU (Fast-Start-Up)	yes
Fast start up time max.	0,5 s
IRT (network communication)	yes
MRP client	yes
PROFINET Netload Class	III
PROFINET addressing	DCP
PROFINET conformance class	C
PROFINET specification	V2.3
Shared device/input	yes
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Cable break	per port
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	42 mm
Width	63 mm
Depth	225 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 4	
Connection type 1	X4-X7
Connection type 2	XD1
Connection type 3	XD2
Connection type 4	XF2
Family construction form	M12
Gender	female

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	7/8"
Gender	male
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Mounting method	inserted, screwed
Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	D
No. of poles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024