MURR ELEKTRONIK
stay connected


CUBE20/67 INTERFACE

Cube20/67 system connection
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Link do produto

Ilustração





Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Classificação fiscal	85176200
GTIN	4048879049269
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage US DC	24 V
Operating voltage US DC min.	18 V
Operating voltage US DC max.	30,2 V
Operating voltage UA DC	24 V
Operating voltage UA DC min.	18 V
Operating voltage UA DC max.	30,2 V
Current consumption max.	25 mA
Total current UA max.	4 A
Total current US max.	4 A

Electrical data | Output

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

Actuator current UA per output max.	4 A
Diagnostics	
LED display	Ethernet connection/data traffic
Installation	
Connection cross section max.	2,5 mm²
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Mechanical data	
Number extension modules max.	15
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	117 mm
Width	56 mm
Depth	47 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	85 °C
Conformity	
Product standard	EN 61131-2
Connection type 2	
Connection type 1	Cube67 Out
Connection type 2	X0
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	6
PIN 1	UI
PIN 2	UA
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	FE
PIN 6	FE

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024