

CUBE20S Analog output module AO2

2X16Bit (U 0...10 V)


Expansion module
AO2 - (E) U
Voltage

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
Classificação fiscal	85389099
GTIN	4048879424455
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Current consumption max.	60 mA
module supply	via system connection
Electrical data Output	
Working resistance min.	5 kΩ
Conversion time analog output	0,2 ms
Diagnostics	
Actuator warning	per module via LED and BUS
Diagnostic	Under voltage

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 13/05/2024

Diagnostic via BUS	per module
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Overload diagnosis	yes

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	yes
Galvanic separation input/input	yes

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	109 mm
Width	12,9 mm
Depth	76,5 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	70 °C

Connection type 2

Connection type 1	Power
Connection type 2	Power
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	+ TC 0
PIN 2	- TC 0
PIN 5	+ TC 1
PIN 6	- TC 1