MURR ELEKTRONIK
stay connected

M8 female 0° A-cod. screw terminal


4-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded


Female straight
M8, 4-pole
shielded
Screw terminals
Connection cross section: 0.14...0.5 mm²


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1

Coating contact	gold plated
Family construction form	M8
Material contact	Bronze
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879224468
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	60 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation	
Connection cross section min.	0,14 mm²
Connection cross section max.	0,5 mm²
Installation | Connection	
Tightening torque	0,4 Nm
Mounting set	M8 x 1
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	1,5 kV
Overvoltage category (EN 60664-1)	III
Overvoltage category (EN 60950-1)	III
Mechanical data | Material data	
Coating locking	nickel plated
Locking material	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Clamping range min.	4 mm
Clamping range max.	5,5 mm
Height	49 mm
Width	14 mm
Depth	14 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024