MURR ELEKTRONIK
stay connected

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbits/s

Bus connection plug 90°
SUB-D9 (female), screw terminals
max. 1 Mbit/s with switchable terminal resistors
CANopen
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879049825
Quantidade por embalagem	1
Electrical data	
Terminating resistor	connectable, integrated
Industrial communication	
Data transmission rate max.	1 MBit/s
Installation	
Connection cross section max.	1 mm²
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Mechanical data | Mounting data	
Height	65 mm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

Width	48 mm
Depth	16 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	80 °C
Connection type 2	
Family construction form	D-Sub
Gender	female
No. of poles	9
PIN 2	CAN_L
PIN 3	CAN_GND
PIN 5	CAN_SHLD
PIN 6	0 V
PIN 7	CAN_H
PIN 9	CAN V +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	6

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024