

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

8 x 0 V DC


Potential distributor  
Expansion module  
8x 0 V DC

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



| Dados comerciais                    |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27379201                  |
| ECLASS-6.1                          | 27242611                  |
| ECLASS-7.0                          | 27242611                  |
| ECLASS-8.0                          | 27242611                  |
| ECLASS-9.0                          | 27242611                  |
| ECLASS-10.1                         | 27242611                  |
| ECLASS-11.1                         | 27242611                  |
| ECLASS-12.0                         | 27242611                  |
| ETIM-5.0                            | EC001600                  |
| Classificação fiscal                | 85369010                  |
| GTIN                                | 4048879422864             |
| Quantidade por embalagem            | 1                         |
| Electrical data   Supply            |                           |
| Operating voltage DC max.           | 0 V                       |
| Total current max.                  | 10 A                      |
| Device protection   Electrical      |                           |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP20                      |
| Mechanical data   Mounting data     |                           |
| Mounting method                     | geschnappt                |
| Suitable for mounting type          | mounting rail, (EN 60715) |
| Height                              | 109 mm                    |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.  
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 12/05/2024

|       |         |
|-------|---------|
| Width | 12,9 mm |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Depth | 52,5 mm |
|-------|---------|

**Environmental characteristics | Climatic**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Operating temperature min. | 0 °C |
|----------------------------|------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Operating temperature max. | 60 °C |
|----------------------------|-------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Storage temperature min. | -25 °C |
|--------------------------|--------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Storage temperature max. | 70 °C |
|--------------------------|-------|

**Connection type 2**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Connection type 1 | Power |
|-------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Connection type 2 | Power |
|-------------------|-------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Connection | Spring clamp terminals FK |
|------------|---------------------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Family construction form | terminal |
|--------------------------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Gender | female |
|--------|--------|

|              |   |
|--------------|---|
| No. of poles | 8 |
|--------------|---|

|       |      |
|-------|------|
| PIN 1 | n.c. |
|-------|------|

|       |         |
|-------|---------|
| PIN 2 | 24 V DC |
|-------|---------|

|       |     |
|-------|-----|
| PIN 3 | 0 V |
|-------|-----|

|       |             |
|-------|-------------|
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
|-------|-------------|

|       |      |
|-------|------|
| PIN 5 | n.c. |
|-------|------|

|       |         |
|-------|---------|
| PIN 6 | 24 V DC |
|-------|---------|

|       |     |
|-------|-----|
| PIN 7 | 0 V |
|-------|-----|

|       |         |
|-------|---------|
| PIN 8 | 0 V Sys |
|-------|---------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Connection | Spring clamp terminals FK |
|------------|---------------------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Family construction form | terminal |
|--------------------------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Gender | female |
|--------|--------|

|              |   |
|--------------|---|
| No. of poles | 8 |
|--------------|---|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 1 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 2 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 3 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 4 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 5 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 6 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 7 | 0 V DC |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 8 | 0 V DC |
|-------|--------|