

8 Port unmanaged Gigabit Switch 8 PoE Ports IP20 metal

8 Port Unmanaged IP20 PoE Gigabit Switch
24 V power supply
8 PoE ports

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Classificação fiscal	85176200
GTIN	4048879844208
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC min.	12 V
Operating voltage DC max.	57 V
PoE voltage amplifier	yes
Industrial communication	
Data transmission rate max.	1000 MBit/s
Industrial communication Ethernet functionality	
Auto-crossover	yes
Auto-negotiation	yes
duplex	Full duplex
Switch type	unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	no

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 21/05/2024

Diagnostics	
Alarm contact	yes
Diagnostic	No voltage
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Mechanical data Material data	
Color housing	black
Material housing	Metal
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	145 mm
Width	57,8 mm
Depth	113 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Connection type 2	
Connection type 1	8
Connection type 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Connection	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Color contact carrier	green
No. of poles	7
PIN 1	FE
PIN 2	V 1 -
PIN 3	V 1 +
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	Relay (NO)
PIN 6	V 2 -
PIN 7	V 2 +