

**LED - LT 24/YELLOW**

(yellow)

24 V DC

with lamp test input

The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27261590      |
| ECLASS-6.1               | 27261501      |
| ECLASS-7.0               | 27261501      |
| ECLASS-8.0               | 27261501      |
| ECLASS-9.0               | 27261501      |
| ECLASS-10.1              | 27261501      |
| ECLASS-11.1              | 27261501      |
| ECLASS-12.0              | 27261501      |
| ETIM-5.0                 | EC000272      |
| Classificação fiscal     | 85318070      |
| GTIN                     | 4048879041232 |
| Quantidade por embalagem | 10            |

**Electrical data | Supply**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Operating voltage DC      | 24 V   |
| Operating voltage DC min. | 20,4 V |
| Operating voltage DC max. | 26,4 V |
| Current consumption max.  | 10 mA  |

**Installation | Connection**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
|------------------------|-------------------|

**Device protection | Electrical**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

**Device protection | Media**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Flame resistance | flame retardant |
|------------------|-----------------|

**Mechanical data**

|              |      |
|--------------|------|
| Diameter LED | 5 mm |
|--------------|------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material housing | Plastic |
|------------------|---------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Diameter front panel drilling | 9 mm |
|-------------------------------|------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -20 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Operating temperature max. | 55 °C |
|----------------------------|-------|