stay connected

MIRO 6.2 TIMER


Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms


Transistor output
Impulse expansion: 40...45 ms
Spring clamp terminals

[Link do produto]

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
Classificação fiscal	85364110
GTIN	4048879411608
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Output	
Switching frequency max.	20 Hz
Voltage switching DC min.	2 V
Switching voltage DC max.	30 V
Switching current DC	0,1 mA
Switching current max.	25 mA
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	91 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	80 °C
Connection type 4	
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	13
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	- A 2
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	+ A 1

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 19/03/2024