

M12-PANEL FEED THROUGH A-CODED




Control cabinet entry system


Male - female

M12, 5-pole

A-coded

shielded

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem



Side 1	
Family construction form	M12
Coding	A
Side 2	
Family construction form	M12
Coding	A
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879143233
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC max.	60 V
Operating voltage DC max.	60 V
Operating voltage AC (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M16 x 1.5
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Protection NEMA	3, 4, 6P
Additional condition protection degree	inserted, screwed

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 25/04/2024

Pollution Degree	2
Rated surge voltage	1,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I

Mechanical data | Material data

Coating housing	nickel plated
Material housing	Brass

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
-----------------	---------------------------------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

Approvals

UL 50E	yes
--------	-----