




7/8"-BULKHEAD FLANGE PLUG 5 POLE

Control cabinet entry system
Female - male
7/8" (5-pole)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002635
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879138123
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 18/05/2024

Current operating per contact max.	12 A
------------------------------------	------

Current phase - neutral	230 V
-------------------------	-------

Current phase - phase	400 V
-----------------------	-------

Installation | Connection

Tightening torque	1,5 Nm
-------------------	--------

Mounting set	7/8"
--------------	------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Additional condition protection degree	inserted, screwed
--	-------------------

Pollution Degree	3
------------------	---

Rated surge voltage	3 kV
---------------------	------

Material group (IEC 60664-1)	I
------------------------------	---

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
-----------------	---------------------------------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	80 °C
----------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---