

B6 female 6-pole, screw t., 500 V, 16 A


B6
Female
6-pole
Screw terminal
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879637657
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	500 V
Operating voltage DC	500 V
Operating current	16 A
Installation	
Connection cross section min.	0,5 mm²
Connection cross section max.	2,5 mm²
AWG number min.	20
AWG number max.	14

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 17/05/2024

Installation Connection	
Stripping length	7,5 mm
Wire insulation diameter min.	3,6 mm
Connection	Screw terminals SK
Tightening torque clamping screw	0,5 Nm
Gender	female
Mating cycles min.	500
Installation Pin assignment	
No. of poles	6 + PE
Device protection Electrical	
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	6 kV
Insulation resistance min.	100 MΩ
Material group (IEC 60664-1)	IIIb
Overvoltage category (EN 60664-1)	III
Overvoltage category (EN 60950-1)	III
Mechanical data	
Holding force min.	150 N
Pulling force max.	35 N
Mechanical data Material data	
Coating contact	silver-plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Material contact	Brass
Material contact carrier	PA GF
Mechanical data Mounting data	
Size	B6
Height	35 mm
Width	33,9 mm
Depth	50,4 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	125 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/125/10