M12 male 90° / M8 female 0° A-cod.


PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m


Male 90° – female straight
M12 – M8, 3-pole
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.


Link do produto

Ilustração











As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected





Produto pode diferir da imagem

Cable length	0,3 m
Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Material	PUR
Width across flats	SW13
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP66K, IP67
Side 2	
Tightening torque	0,4 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Family construction form	M8
Thread	M8 x 1
Material	PUR
Width across flats	SW9
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP66K, IP67
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879158664
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	250 V
Operating voltage DC max.	250 V

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Current operating per contact max.	4 A
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Rated surge voltage	1,5 kV
Mechanical data | Material data	
Coating of fitting	nickel plated
Material screw connection	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation | Cable	
Cable identification	650
Cable Type	5
Jacket Color	black
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	brown, black, blue
Cable weigth	26,4 g/m
Material jacket	PUR
Shore hardness jacket	58 ± 3 Shore D
Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, halogen-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	4,3 mm
No. of bending cycles (C-track)	10 Mio. @ 25 °C
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	74 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, cadmium-free, CFC-free, halogen-free, silicone-free
Amount strands (wire)	32
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm²
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare
Conductor type (wire)	strand class 6
Traversing distance (C-track)	5 m @ 25 °C | horizontal
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	79 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2,5 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2,5 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-40 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation
Operating temperature min. (dynamic)	-25 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Flame resistance	IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	DIN EN 60811-404 | Good, application-related testing
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter
No. of torsion cycles	1 Mio.
Torsion speed	35 cycles/min
Torsion stress	± 360 °/m

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024