




Adaptor M12 male / M12 female A-cod.

5-pol.

Adapter

Male - female

M12 – M12, 5-pole (circuit diagram)

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879599634
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC max.	125 V
Operating voltage DC max.	125 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M12 x 1
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated insulation voltage	800 V
Rated surge voltage	1,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data Material data	
Coating locking	Nickeled
Material housing	PUR
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data Mounting data	

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 08/05/2024

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature max.	85 °C
----------------------------	-------

Important installation notes

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---